品番: EA520XA-42A

品名: 500x 800mm/200kg テーブルリフト(低床式)



販売価格	113,000円(税抜) / 124,300円(税込)				
カタログ価 格	113,000円(税抜)/124,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/26 15:19現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1721ページ				





こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

低床式で狭いスペースにも使用可能

仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	GLH-200-80L
耐荷重	200kg	荷台サイズ(mm)	500×800
揚高(mm)	81~711	ストローク(mm)	630
押手高さ	900mm	全長	1140mm
車輪径(前輪·後輪)	75·125mm	車輪	前輪:ウレタン車 後輪:ゴム車
重量	57kg	ペダル回数	46回
材質	ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹 脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装)	使用油	タービン油:ISO VG22

低床式で狭いスペースにも使用可能。

移動も自在なキャスター付でアイディア次第で用途はどんどん広がります。

レリーズハンドルはテーブルを降下させるために使用します。ハンドルを緩めるとテーブルが緩やかに下降します。

油圧シリンダー	
ブレーキ付キャスター	
フットペダル式	
過負荷防止装置付	
急降下防止バルブ	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.