

品番：EA520XA-42A

品名：500x 800mm/200kg テーブルリフト(低床式)



販売価格	96,800円(税抜) / 106,480円(税込)		
カタログ価格	96,800円(税抜) / 106,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/16 08:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1672ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

低床式で狭いスペースにも使用可能

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	GLH-200-80L
耐荷重	200kg	荷台サイズ(mm)	500×800
揚高(mm)	81~711	ストローク(mm)	630
押手高さ	900mm	全長	1140mm
車輪径(前輪・後輪)	75・125mm	車輪	前輪:ウレタン車 後輪:ゴム車
重量	57kg	ペダル回数	46回
材質	ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装)	使用油	タービン油:ISO VG22

低床式で狭いスペースにも使用可能。

移動も自在なキャスター付でアイデア次第で用途はどんどん広がります。

レリーズハンドルはテーブルを降下させるために使用します。ハンドルを緩めるとテーブルが緩やかに下降します。

油圧シリンダー
ブレーキ付キャスター
フットペダル式
過負荷防止装置付
急降下防止バルブ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.