

品番：EA520XB-21A

品名：490x 510mm/200kg テーブルリフト(ターンテーブル付)



販売価格	188,000円(税抜) / 206,800円(税込)		
カタログ価格	188,000円(税抜) / 206,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/09 14:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1672ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	GLH-200TR
耐荷重	200kg	荷台サイズ	490×510mm
揚高	390~930mm	ストローク	540mm
押手高さ	810mm	全長	1020mm
車輪径	100mm(ゴム車)	重量	90kg
ペダル回数	36回	材質	ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装)
ローラー径	φ38mm	ローラーピッチ	55mm
使用油	タービン油:ISO VG22		

ローラー付きのため、金型や重量物の移動に最適です。

ローラー面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。

油圧シリンダー

ブレーキ付自在キャスター

フットペダル式

過負荷防止装置付で荷重オーバーの時は上昇しません。

ターンテーブル機能付(45度毎にストッパーがかかります)

リリースハンドルにスプリングバック機能付。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.