品番: EA520YB-3A

品名: 500kg/ 50-1470mm 足踏式油圧リフト/低床型



販売価格	362,000円 (税抜)/398,200円(税込)				
カタログ価格	362,000円(税抜)/398,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 20:02現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1718ページ				









こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	GLF-H500-15-5H
耐荷重(kg)	500	フォークサイズ(mm)	800×100
揚高(mm)	50~1470	ストローク(mm)	1420
押手高さ	1305mm	全長	1315mm
全高	1941mm	車輪径	前輪:50mm 後輪:150mm
車輪	前輪:ウレタン車 後輪:ゴム車	重量	135kg
材質	ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹 脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装)	使用油	タービン油:ISO VG22

過負荷防止装置付

早送り装置付(約20%の荷重で自動的に切り替わります。)

狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。

最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。

ハンドルに内蔵されたスプリングの力により、緊急時は手を離すだけで下降しているフォークが止まります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.