
品番: EA520YH-5A

品名: 500kg/80-1200mm 手動式パワーリフター




販売価格	<b>207,000円</b> (税抜)/227,700円(税込)				
カタログ価格	207,000円(税抜)/227,700円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/10/31 03:42現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					









こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

## 仕様

最大積載重量	500kg	フォークサイズ	650×100mm
押手高さ	1400mm	揚高	80~1200mm
ストローク	1120mm	サイズ(A1)	80(95)mm ※( )内の数値はフォークを脚部にかぶ せた場合
サイズ(A)	1200mm	サイズ (F/全長)	1180mm
サイズ(G)	625mm	サイズ (H/全高)	1600mm
車輪径	前輪:80mm、後輪:150mm	車輪	前輪:(ロードホイール)ウレタン車、 後輪:(ステアリングホイール)ゴム車
踏込数	55回、 18回(軽負荷時)	重量	96kg

早揚がり装置付、ポンプペダル付

軽負荷時はフォークの上昇スピードが2~3倍になり作業効率アップできます。

一定の荷重を超えると、通常スピードに自動切替になる安全設計です。

## 代替品



品番 EA520YB-3A

コメント ストローク:1420mm 揚高:50~1470mm

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.