

品番 : EA521PH-23S

品名 : 250mm やすり(半丸/木工用)



販売価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
カタログ価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/22 11:43現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0586ページ		



ヤスリの裏面ではなく、刃先のハンドル部分です。
工具、エンドブランチ、ネジ、鉛、塩ビ、石膏などの軟質な材料を
研削する際は、表面が仕上げ面で裏面が粗さとなる仕様です。
裏面がシャリ面。粗工用は裏面が粗さとなります。



仕様

全長(mm)	310	刃長(mm)	250
グリップ長	110mm	粗さ	オニ目/仕上
形状(mm)	半丸(25×7)	用途	木、軟金属
材質	合金工具鋼(SKS-8)		

オニ目と仕上の表面と裏面で粗さの異なるやすりです

片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。

木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.