

品番：EA521TV-300DS

品名：300mm 鉄工やすり(半丸/粗目)



販売価格	4,970円(税抜) / 5,467円(税込)		
カタログ価格	4,970円(税抜) / 5,467円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/17 09:35現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0594ページ		



◆断面形状と用途例◆	
名称	用途例
平面やすり	平面の仕上げ
半丸やすり	曲面の内側仕上げ、 すみの仕上げ
丸面やすり	丸の内側仕上げ
鋭形やすり	鋭角すき込みの 仕上げなど
三角やすり	鋭角の鋭い角を もつての仕上げ



### 仕様

全長(mm)	370	刃長(mm)	300
グリップ長	125mm	粗さ	粗目
形状(mm)	半丸(30×8.5)	材質	合金工具鋼(SKS-8)
複目			
JIS規格品			
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。			
パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。			
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.