

品番：EA521TV-300G

品名：300mm 鉄工やすり(丸/荒目)



販売価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
カタログ価格	2,250円(税抜) / 2,475円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/23 01:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



◆ 断面形状と用途例 ◆		
名称	断面形状	主な用途例
平面やすり		平面の仕上げ
半丸やすり		曲内面の仕上げ まがいの仕上げ
丸やすり		丸の仕上げ
角やすり		角の仕上げ
三角やすり		三角の仕上げ



仕様

全長(mm)	370	刃長(mm)	300
粗さ	荒目	形状(mm)	丸(φ12)
材質	合金工具鋼(SKS-8)	仕様	柄なし
適合ハンドル	EA521VZ-13(別売)		

複目

JIS規格品

JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。

パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。

機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.