

品番 : EA521TV-30B

品名 : 300mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目)



販売価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜)／12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/01/22 10:04現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0584ページ		



仕様

全長	370mm	刃長	300mm
グリップ長	平・半丸:125mm 丸:110mm	粗さ	中目
形状(mm)	平:30×7 半丸:30×8.5 丸:φ12	材質	合金工具鋼(SKS-8)
柄材質	耐衝撃性プラスチック	形状	平・半丸・丸(3本セット)

複目

柄付

JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。

機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。

平:工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。

半丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。

丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

