

品番：EA522GB-2

品名：207x66x34mm/#1000 砥石(中仕上)



販売価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
カタログ価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/06 13:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0589ページ		



■砥石: 粒度の目安			
荒砥石	中砥石	仕上げ砥石	
粗研(研ぎ出し用)	中研(研ぎ出し用)	細研(研ぎ出し用)	
刃先研ぎ出し用	中研(研ぎ出し用)	仕上げ用	
研ぎ出し用	中研(研ぎ出し用)	仕上げ用	
刃先研ぎ出し用	中仕上げ	仕上げ用	
研ぎ出し用	仕上げ用	仕上げ用	

## 仕様

メーカー	キング砥石	商品名	キングデラックスNo.1000
用途	かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ・その他精密刃物用	粒度	#1000
仕様	中仕上	サイズ	207×66×34mm
重量	920g		

従来の人造仕上げ砥石では研ぎ難かった焼入れ硬度の高い鋼(青紙2号など)の刃物でも、より素早く満足のゆく刃付けができます。

### 使用方法

- ・ご使用になる前に2分間ほど砥石を水の中に浸け、砥石に十分水を含ませてから研ぎ始めてください。
- ・刃物と砥石を安定させて研いでください。
- ・包丁を研ぐ時、両刃の包丁は表、裏同じ回数研いでください。
- ・片刃の包丁は表面を主に研いでください。
- ・研ぎあがると刃先の裏側に“かえり”ができますので、裏側を2〜3回軽く研いで“かえり”をとれば研ぎ上がりです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.