

品番：EA524AM-21

品名：25x310mm スクレーパー(貫通柄)



販売価格	4,620円(税抜)／ 5,082円(税込)		
カタログ価格	4,620円(税抜)／5,082円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2026/03/01 19:58現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0131ページ		



力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ

仕様

全長	310mm	四角軸	9.5mm
刃幅	25mm	グリップ長	125mm
重量	300g	材質	スチール(黒色酸化)
用途	溶接のスポットやパネルの接着面の分離に	ロックウェル硬さ	53～57
刃厚	0.3mm		
ハンマーヘッドのため叩けます。			
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。			
酸化処理でサビから保護します。			

代替品

	品番	EA604DH-5
	コメント	メーカー違い、仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.