

品番：EA524AM-22

品名：32x390mm カッティング スクレーパー(貫通柄)



販売価格	5,480円(税抜)／ 6,028円(税込)		
カタログ価格	5,480円(税抜)／6,028円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/01 18:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0131ページ		



力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ

仕様

全長	390mm	四角軸	12.7mm
刃幅	32mm	グリップ長	175mm
重量	540g	材質	スチール(黒色酸化)
用途	溶接のスポットやパネルの接着面の分離に	ロックウェル硬さ	53～57
刃厚	0.4mm		
ハンマーヘッドの為叩けます。			
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。			
酸化処理でサビから保護します。			

代替品

	品番	EA524AM-4A
	コメント	38x350mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.