


品番：EA524AS-25

品名：80x150mm スクレーパー(カバー付)



販売価格	1,870円(税抜)／2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜)／2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/08 22:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

全長	150mm	刃幅	80mm
厚み	9mm	刃材質	ステンレス301H(フッ素コート仕上げ)
ハンドル材質	エラストマー樹脂	重量	34g

剥がせなかったところが剥がせる、指先で曲がるスクレーパーです。

1本で平面から曲面まで使えます。

作業面にピッタリと付き、円滑な剥離作業が行えます。

装飾の作業現場から内装業務、清掃業務など幅広く使えます。

作業台・金型等の接着材などの清掃や、固着した粘着物の削り落としに最適です。

車の剥離作業や車窓の凍結の氷落としなどにも

防錆性があり、粘着物や汚れの付着を防ぎ、使用後のお手入れも簡単です。

刃先形状は傷が付きにくい円弧型

保管時の怪我を防ぐ刃先カバー付き

刃は剥離性を高めるフッ素樹脂コート

剥がしにくくなった場合、紙やすりに湾曲させた状態で擦ることで、研ぎ直す事が可能です。前後に直線的に動かしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.