

品番 : EA525ML-31

品名 : 63.5mm/600g ベース(バサ用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,810円(税抜) / 6,391円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,810円(税抜) / 6,391円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2025/12/14 21:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0676ページ | | |



低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります

仕様

| | | | |
|----------------------------------|--------|------|----------------|
| 全高 | 63.5mm | 角度調整 | 傾斜:90°、回転:360° |
| 重量 | 600g | | |
| アルミ合金製 | | | |
| EA525ML-2、-3、-4、-7、-9が取付可能 | | | |
| EA525ML-4と使用することで、低い位置での作業ができます。 | | | |
| EA525ML-10(ベンチクランプマウント)が使用できます | | | |
| 低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります。 | | | |
| ボルト止 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.