

品番：EA526AB-6A

品名：5mm/ 60mm クランプ(ラチェット式)



販売価格	950円(税抜)／ 1,045円(税込)			
カタログ価格	950円(税抜)／1,045円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/07 03:25現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

材質	フレーム:PA6 はさみ口:PE グリップ:TPR ギア部:亜鉛合金	全長	245mm
最大開口	70mm	口の深さ	100mm
カシメ部分最大厚	38mm	グリップ部分最大厚	31mm
ジョー部分サイズ	31×33mm	重量	246g
スイベルヘッド付クランプ			
レバーを引くと自動的に取り外せます。			
ラチェット機構付なので、握るだけでワンタッチ固定ができます。			
内側ギザ部で丸棒でもはさめる多機能タイプ			
木材、合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸作業に			

代替品

	品番 EA526BH-100 コメント サイズ 違い仕様ご確認ください。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.