

品番：EA526AG-52

品名：φ27.2mm/110mm パイプクランプ



販売価格	7,400円(税抜) / 8,140円(税込)		
カタログ価格	7,400円(税抜) / 8,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/18 18:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0134ページ		



仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	PC-02
締付能力	500kg	適合パイプ径	φ27.2mm
サイズ	215×73×175(H)mm	フトコロ深さ	110mm(パッドまでの深さ:60mm)
重量	1,200g	材質	アルミダイキャスト

1本のパイプ(別売: φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ

木工などの深い箇所の締め付けに

対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付

樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可

棚、椅子など深いところの締め付け・拡張に

パイプへのねじ切り不要

片手で握ってしっかり締め付けられる可動レバー

ディープリーチタイプです

大型の建具や家具の仮止めに

※パイプ、固定用金具は別売

<注意事項>

パイプは外径Φ27.2(mm)をご使用ください(パイプ規格:STPG/STK)

仮止めクランプとしてご使用ください

足場の固定や危険を伴う構造物の固定はしないでください

亜鉛メッキ品や塗装済みのパイプは使用しないでください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.