

品番 : EA526AJ-32

品名 : 0-300mm / 140mm L型クランプ



販売価格	8,900円(税抜) / 9,790円(税込)		
カタログ価格	8,900円(税抜) / 9,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 14:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0132ページ		



仕様

口の開き(mm)	0~300	口の深さ(mm)	140
締付能力(kgf)	1200	材質	スチール
金属加工や溶接用途に最適			
1200kgfのクランプ力を実現できます。			
クランププレートはボール型関節を備えているため35°まで傾けることができ、複雑な形状の物でも挟みやすいです。			
クランプの端が六角型になっており、レンチなどでもクランプを締め付けられます。			

代替品

EA526TK-5 L型クランプの写真。L字型のクランプ本体と、手で操作するハンドルが見える。	品番 EA526TK-5	コメント サイズご確認下さい
---	--------------	----------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.