

品番 : EA526AK-3

品名 : 0- 450mm/85mm クイックバークランプ[®]



販売価格	6,900円(税抜) / 7,590円(税込)		
カタログ価格	6,900円(税抜) / 7,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/02/17 22:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0134ページ		



仕様

クランプ能力	450mm	スプレッダー能力	168~660mm
全長(mm)	650	締付能力	300kgf
口の深さ	85mm	材質	アルミニウム、炭素鋼棒

片手で操作可能

軽量アルミボディとカーボンスチールバーは強度と耐久性に優れ、最大300kgfのクランプ力を実現できます。

設置や解体などの重作業に最適

クイックリリーストリガー付きでクランプを瞬時に解除することができます。

簡単なプッシュボタンシステムにより、クランプからスプレッダーにすばやく変更できます

人間工学に基づいて設計されたソフトな感触のピストルグリップハンドルで使いやすいです

ヘッドは取り外し可能なプラスチックパッド付で、クランプの力を分散し、木材などに傷がつくのを防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.