

品番 : EA526B-43

品名 : 0- 610mm/175mm L型クランプ[超強力型]



販売価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
カタログ価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 06:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0132ページ		



カタログ訂正 26/07/02 口の開き: (誤)0~600mm→(正)0~610mm(NO.57 1253)

#### 仕様

口の開き	0~610mm	口の深さ	178mm
締付能力	2213kgf	レールサイズ	40×20mm
重量	約7.26kg	材質	スチール
最大35°まで傾けることができます。			
熱処理を施した高炭素製アクメねじの採用により、高負荷容量と優れた耐久性を実現し、スパッタ(溶接時の火花・カス)の付着も防ぎます。			
スピンドルを回転させる際、常に安定した締圧力を維持します。			
19mm六角付きで、スパナ等で締めることができます。			
スイベルヘッド付			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.