




品番：EA526CA-2A

品名：260x260x87mm/110mm コーナークランプ(鋳鉄)



販売価格	55,900円(税抜) / 61,490円(税込)		
カタログ価格	55,900円(税抜) / 61,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/07/06 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0091ページ		



仕様

この90°クランプは接合、組み立て、溶接、研磨などの金属加工における据付の時間や手間を省きます。			
溶接、穴あけ等の作業のための留め継ぎに使用します。			
自動的に中央に寄るアゴは素早く工作物を挟むように調節され、サイズの異なる物にでも順応します。			
心棒は溶接時の火花に耐えるために銅メッキしてあります。			
銅メッキした心棒によりアゴでパーツをしっかり90°に固定する事ができます。			
作業台に取り付ける事ができるようにベースに穴が開いています。			
直角の継ぎ目の溶接、研磨などを繰り返す場合、台などに固定して使用できます。			
材質	鋳鉄	バイス能力	110mm
アゴの高さ	60mm	アゴの長さ	104mm
サイズ	260×260×87(H)mm	重量	9.6kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.