


品番：EA526CC-6

品名：φ 34-170mm パイプ溶接クランプ



販売価格	32,500円(税抜) / 35,750円(税込)		
カタログ価格	32,500円(税抜) / 35,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 23:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0091ページ		



仕様

メーカー	スーパーツール	型番	WOC6
用途	管材の仮付け溶接用、固定・芯出しに	適応パイプ外径	φ 34~170mm
適応パイプ呼径	1~6B	材質	特殊合金鋼
仕上げ	黄色焼付塗装	サイズ	219~335×105×314~403(H)mm
重量	5.2kg		

本体締め付けネジは、早送り機構付で素早い着脱が可能です。

配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK。だれでも簡単に施工ができます。

グリップ付きで持ち運びや取り付け・取り外しが、安全かつ容易に出来る。

配管接触部はステンレスなので、鉄・ステンレス配管どちらにも使用可能です。

ピース使用の仮付け溶接不要・グラインダー仕上げ不要です。

母材は無傷、欠陥の誘発を防止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.