


品番 : EA526SH-25A

品名 : 0-28.5mm/20mm シャコ万力



販売価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
カタログ価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 01:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0093ページ		



仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	B25V
用途	素材の取り付けや固定・保持作業用	クランプ範囲	28mm
口の深さ	20mm	本体サイズ	45.5×74(L)mm
皿径	15mm	皿振り角度	20°
ねじの太さ	8.8mm	六角二面幅	12mm
荷重強度	9.46kN(965Kgf)	材質	特殊工具鋼
重量	130g	本体カラー	ダークブルー

RoHS2対応品

※吊り具として使用しないでください。

※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください

※テーパーまたは勾配のついた加工物の締付けは、滑りやすいので、特に注意して作業してください

代替品

	品番 EA526SG-1
	コメント 0-25mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.