


品番 : EA526SH-50A

品名 : 0- 52mm/ 33mm シャコ万力



販売価格	1,590円(税抜) / 1,749円(税込)		
カタログ価格	1,590円(税抜) / 1,749円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 07:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	B50V
用途	素材の取り付けや固定・保持作業用	クランプ範囲	52mm
口の深さ	33mm	本体サイズ	70×113(L)mm
皿径	18mm	皿振り角度	15°
ねじの太さ	10.8mm	六角二面幅	14mm
荷重強度	13.07kN(1333Kgf)	材質	特殊工具鋼
重量	320g	本体カラー	ダークブルー

RoHS2対応品

※吊り具として使用しないでください。

※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください

※テーパまたは勾配のついた加工物の締付けは、滑りやすいので、特に注意して作業してください

#### 代替品

品番	EA526SG-3
コメント	0-50mm



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.