


品番 : EA526SH-75A

品名 : 0- 77mm/ 46mm シャコ万力



販売価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
カタログ価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 05:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0093ページ		



## 仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	B75V
用途	素材の取り付けや固定・保持作業用	クランプ範囲	77mm
口の深さ	46mm	本体サイズ	95×157.5(L)mm
皿径	18mm	皿振り角度	15°
ねじの太さ	13.7mm	六角二面幅	17mm
荷重強度	17.4kN(1774Kgf)	材質	特殊工具鋼
重量	740g	本体カラー	ダークブルー

RoHS2対応品

※吊り具として使用しないでください。

※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください

※テーパーまたは勾配のついた加工物の締付けは、滑りやすいので、特に注意して作業してください

## 代替品

	品番 EA526SG-4
	コメント 0-75mm



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.