

品番 : EA526SJ-2

品名 : 0- 40mm/ 32mm シャコ万力



販売価格	2,680円(税抜) / 2,948円(税込)		
カタログ価格	2,680円(税抜) / 2,948円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2024/11/01 09:33現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0094ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	SC-38
用途	物の取付けや固定、保持作業に	呼び寸法	38mm
口の開き	40mm	口の深さ	32mm
最大荷重	2.5t	重量	320g
材質	本体:炭素鋼(S55C) 押しねじ:構造用鋼(S45C)		

押しねじ部は、転造加工の為、強靱かつ精度がよく、永年の使用に耐えます。

フレーム部は特別形状のため、折れ・ねじれがなく安全にご使用になられます。

<注意>

- ・吊り金具や引き金具として絶対に使用しないでください。
- ・保証荷重、耐締付力以内で作業してください。
- ・足場などの接続や、物に取り付けて足場代わりに使用しないでください。
- ・確実に締め付けてください。
- ・ハンマなど叩いて衝撃を与えないでください。

代替品

	品番 EA526SG-2
	コメント



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.