

品番 : EA526TN-2

品名 : 0- 50mm/100mm シャコ万力(ワグリーチ)



販売価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
カタログ価格	4,000円(税抜) / 4,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/16 19:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0094ページ		



口の深さが大きい深型タイプ

仕様

材質	炭素鋼、ニッケルクロムメッキ	クランプ範囲	0~50mm
口奥行(口の深さ)	100mm	クランプ径	Φ 20mm
フレーム幅×厚み	19.5×9.5mm	荷重	600kg
重量	560g		

口の深さの大きい深型タイプ

スイベルヘッド付

クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.