

品番：EA526TV-8

品名：0-200mm/100mm シャコ万力



販売価格	5,220円(税抜) / 5,742円(税込)		
カタログ価格	5,220円(税抜) / 5,742円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 10:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



フレーム開口幅の大きいロングタイプ

#### 仕様

材質	炭素鋼、ニッケルクロームメッキ	クランプ範囲	0~200mm
口奥行(口の深さ)	100mm	フレーム幅×厚み	25.0×12.0mm
ねじ径	約12mm	荷重	1000kg
重量	1.54kg		

フレームの開口幅の大きいロングタイプ

スイベルヘッド付

クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。

#### 代替品

	品番 EA526SG-8 コメント 違い: 荷重、重量など
--	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

