



品番：EA526WB-100

品名：0-100mm/ 70mm シャコ万力



販売価格	4,890円(税抜) / 5,379円(税込)		
カタログ価格	4,890円(税抜) / 5,379円(税込)		
在庫数	最新在庫: 38 (2026/06/14 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0093ページ		



スイベルヘッドで対象物をしっかり挟みます

仕様

用途	軽、中作業に適しています。	材質	ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
クランプ範囲	0~100mm	口の深さ	70mm
荷重	690kg	サイズ	L:172mm、L1:164mm、 H:115mm、h: 70mm
重量	680g	ネジ径	12.4mm
受け部径	24mm		

スイベルヘッド付

スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。

全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル

延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。

腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

