


品番 : EA526WB-50

品名 : 0- 50mm / 28mm シャコ万力



販売価格	2,130円(税抜) / 2,343円(税込)		
カタログ価格	2,130円(税抜) / 2,343円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/12/17 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0093ページ		



スイベルヘッドで対象物をしっかりと挟みます

仕様

材質	ダクタイル鋳鉄	クランプ範囲	0~50mm
口の深さ	28mm	荷重	360kg
サイズ	L:85mm、L1:82mm、 H:50mm、h:28mm	重量	120g
ネジ径	7.9mm	受け部径	11mm

スイベルヘッド付

スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。

全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル

延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。

腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.