

品番：EA526WB-63

品名：0- 63mm/ 63mm シャコ万力



販売価格	2,850円(税抜) / 3,135円(税込)		
カタログ価格	2,850円(税抜) / 3,135円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/06/14 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0093ページ		



スイベルヘッドで対象物をしっかり挟みます

仕様

用途	軽、中作業に適しています。	材質	ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
クランプ範囲	0~63mm	口の深さ	63mm
荷重	452kg	サイズ	L:115mm、L1:103mm、 H:90mm、h:63mm
重量	300g	ネジ径	7.9mm
受け部径	14mm		
スイベルヘッド付			
スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。			
全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル			
延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。			
腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

