


品番 : EA526WB-75

品名 : 0- 75mm/ 50mm シャコ万力



販売価格	3,910円(税抜) / 4,301円(税込)		
カタログ価格	3,910円(税抜) / 4,301円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/12/17 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0093ページ		



スイベルヘッドで対象物をしっかりと挟みます

仕様

用途	軽、中作業に適しています。	材質	ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
クランプ範囲	0~75mm	口の深さ	50mm
荷重	643kg	サイズ	L:135mm、L1:130mm、 H:83mm、h:50mm
重量	420g	ネジ径	11mm
受け部径	18mm		

スイベルヘッド付

スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。

全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル

延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。

腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。

代替品

	品番	EA526TP-3
	コメント	違い: 材質・耐荷重等



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.