

品番 : EA526XC-7

品名 : 0-305mm/ 89mm スライドバークランプ (ダブルヘッド)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,440円(税抜) / 5,984円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,440円(税抜) / 5,984円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/06 13:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|--------------|------|---------|
| 用途 | コーナーや広範囲の固定に | 口の開き | 0~305mm |
| 口の深さ | 89mm | 荷重 | 181kg |
| 材質 | 鍛造鉄 | | |
| ゴムパッド付で溶接以外の木材等にも対応 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.