

品番：EA527AA-2

品名：1060mm アングルカッター(角丸アングル用)

	販売価格	106,900円(税抜)／ 117,590円(税込)		
	カタログ価格	106,900円(税抜)／117,590円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/19 12:58現在）		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	0228ページ		



仕様

メーカー	小山刃物製作所 (Mokuba)	型番	D-70
切断能力	t4.5×50×50mm以下 (ステンレスアングルはt3.0mm×40mm×40mmまで)	全長	1060mm
重量	12kg	材質	ハンドル:鉄 刃:特殊刃物鋼
R付アングル専用です。			
板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。			
強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。			
アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。			
電源不要で切粉や火花が出ません。			
美しいカット面でバリ取り不要です。			
軽量タイプ			
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)			
※ステンレスアングルはt3.0mm×L40mmまで切断可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.