品番: EA527AA-2

品名:1060mm アングルカッター(角丸アングル用)



販売価格	110,000円(税抜)/ 121,000円(税込)				
カタログ価 格	110,000円(税抜)/121,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/24 21:11現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0228ページ				











仕様

全長	1060mm	材質	ハンドル:鉄 刃:特殊刃物鋼		
重量	12kg				
軽量タイプ					
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)					
切断能力(t×L)	4.5mm×50mm以下 (ステンレスアングルは3.0 mm×40mmまで切断可能)				
R付アングル専用です。					

アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。

強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。

電源不要で切粉や火花が出ません。

美しいカット面でバリ取り不要です。

板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。

※ステンレスアングルはt3.0mm×L40mmまで切断可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.