品番: EA527AA-32

品名:1060mm アングルカッター(Lアングル用)



販売価格	105,600円(税抜) / 116,160円(税込)				
カタログ価格	105,600円(税抜)/116,160円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/24 18:03現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0228ページ				







板厚4.5mm、L50mm以下のLアングルのカットに適しています。

※ステンレスアングルはt3.0mm×L40mmまで切断可能

Lアングル専用です。





仕様

全長	1060mm	重量	11kg		
材質	ハンドル:鉄 刃:特殊刃物鋼				
電源不要で切粉や火花が出ません。					
美しいカット面でバリ取り不要です。					
切断能力(t×L)	4.0mm×50mm・5.0mm×40mm以 下 (ステンレスアングルは3.0 mm×40mmまで切断可能)				
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)					
アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。					
強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。					

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.