

品番：EA527AA-32



品名：1060mm アングルカッター(Lアングル用)



販売価格	91,500円(税抜) / 100,650円(税込)		
カタログ価格	91,500円(税抜) / 100,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 15:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0228ページ		



本機が開くので、アングルの切断位置を一目で
決定でき、作業効率がアップします！
切断位置
ハンドル側から見て下刃左側



仕様

メーカー	小山刃物製作所(Mokuba)	型番	D-75
切断能力	・t4.0×50×50mm以下 ・t5.0×40×40mm以下 (ステンレスアングルはt3.0×40×40mmまで)	全長	1060mm
重量	11kg	材質	ハンドル:鉄 刃:特殊刃物鋼

Lアングル専用です。

板厚4.5mm、L50mm以下のLアングルのカットに適しています。

強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。

アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。

電源不要で切粉や火花が出ません。

美しいカット面でバリ取り不要です。

軽量タイプ

持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)

※ステンレスアングルはt3.0mm×L40mmまで切断可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.