

品番 : EA527AH

品名 : アンダル加工機



販売価格	354,500円(税抜) / 389,950円(税込)		
カタログ価格	354,500円(税抜) / 389,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 07:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	育良精機	型番	IS-CP28+IS-A75F
電源	AC100V(1050W)	最大加工能力	75×75×6mm(SUS304アングル材)

パワーユニット、フレームが分割できるので現場への持込に便利

最大加圧28tのハイパワーで切断、面取りなどの加工が可能です。

サイズ	本体:265×200×400(H)mm 台座:310×310×335(H)mm	重量	本体:18kg 台座:42kg
-----	--	----	--------------------

ご使用の際は必ず別売のオプションを併用して下さい。(EA527AH-2, -3, 4)

本体+台座セット

フットスイッチ(コード長:2m)付で作業をしやすくなります。

小型・軽量タイプ

主軸ストローク長	0~45mm		
----------	--------	--	--

代替品

A photograph of the EA527AH-0 angle milling machine, which is a similar model with a different motor specification.	品番 EA527AH-0 コメント モーター仕様が変更しております。
---	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.