




品番：EA527NA-23

品名：M 3 かしめナット(スチール製/35個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,280円(税抜) / 1,408円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,280円(税抜) / 1,408円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/20 14:20現在) | | |
| 商品入数 | 35 | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1238ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------|-------|---------|
| メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | NSK3MP |
| 商品名 | エビナット(スモールフランジ) | 適用ねじ | M3×0.5 |
| かしめ板厚 | 1.0~2.0mm | 下穴径 | φ 5.1mm |
| フランジ直径 | φ 6mm | フランジ厚 | 0.5mm |
| 材質 | スチール | 入数 | 35個 |

ボルト・ナット締結の困難な部位に作業面側(片側)から簡単にナットを取り付けることができます

お求めやすい少量パック

保管にピッタリな樹脂ケース入り

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.