


品番 : EA527NG

品名 : 3.2-6.4mm ハンドリベッター(強力型)



販売価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/14 04:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1286ページ		



#### 仕様

対応リベット径	3.2mm、4.0mm、4.8mm、6.4mm、 6.4mmモノボルト	全長	300~860mm
重量	2kg	用途	車のメンテナンス、農業施設や建設物に。

先端部が非常に頑丈でステンレスリベットやモノボルト(高強度のリベット)も打ち込み可能です。

6.4mmまでのステンレスリベットを打つのに便利です。

車両メンテナンス、農業、建設プロジェクトに役立ちます。

パワフルで多用途、片手で操作でき、効率良く作業が出来ます。

伸縮型のため、正面への力が入りやすく、楽に打ち込みができます。

#### 代替品

	品番 EA682TB コメント 形状異なるが相当品
--	------------------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

