

品番：EA527NH

品名：2.4-6.4mm ハンドリベット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,240円(税抜) / 4,664円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,240円(税抜) / 4,664円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/03/31 02:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1236ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|----------------------|
| 対応リベット径 | 2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm | 全長 | 250～810mm |
| 重量 | 1.50kg | 材質 | 本体:アルミ ハンドル:ABS樹脂 |
| 軽量タイプ | | | |
| 6.4mmまでのステンレスリベットを打つのに便利です。 | | | |
| より少ない労力でより多くのパワーを発揮 | | | |
| たくさんのリベットを外すときに腕や肩への負担が軽減されます | | | |
| ノーズピース付 | | | |
| ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。 | | | |
| 伸縮型のため、正面への力が入りやすく、楽に打ち込みができます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.