


品番 : EA530B-100

品名 : 100mm/13mm モンキーレンチ



販売価格	3,380円(税抜) / 3,718円(税込)		
カタログ価格	3,380円(税抜) / 3,718円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/16 20:10現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0488ページ		



## 仕様

メーカー	BAHCO(バーコ)	型番	8069
全長	110mm	呼び寸法	100mm
最大口幅	13mm	先端厚み	4mm
安全荷重	33N・m	材質	工具鋼(ブラック仕上げ)
重量	60g		

口幅目盛付き

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。

限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き

ドライブ方向に関わらず強力なジョー・グリップ面は平行になっています。

シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度をを与えます。

移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。

ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き

ウォームは、セットしやすい粗目のギザ付き、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。

ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.