


品番：EA530B-375

品名：375mm/43mm モンキーレンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,800円(税抜) / 12,980円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,800円(税抜) / 12,980円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/03 12:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0488ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------|------|-------|
| メーカー | BAHCO(バーコ) | 型番 | 8074 |
| 全長 | 380mm | 呼び寸法 | 375mm |
| 最大口幅 | 43mm | 先端厚み | 13mm |
| 安全荷重 | 1035N・m | 重量 | 1035g |
| 材質 | 工具鋼 | | |

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。

限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き

ドライブ方向に関わらず強力なジョー・グリップ面は平行になっています。

シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度をを与えます。

移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。


ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き

ウォームは、セットしやすい粗目のギザ付き、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムーズにジョーを動かせられます。

ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドル

口幅目盛付き

代替品

| | |
|--|--|
|  | <p>品番 EA530B-450</p> <p>コメント 違い:呼び、厚み、最大口幅など</p> |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.