品番: EA530B-375

品名: 375mm/43mm モンキーレンチ



販売価格	10,900円 (税抜)/11,990円(税込)				
カタログ価 格	10,900円(税抜)/11,990円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 21:22現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログ ページ	0497ページ				





仕様

メーカー	BAHCO(バーコ)	型番	8074
全長	380mm	呼び寸法	375mm
最大口幅	43mm	先端厚み	13mm
安全荷重	1035N·m	重量	1035g
材質	工具鋼		

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。

限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き

ドライブ方向に関わらず強力なジョー・グリップ面は平行になっています。

シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度をを与えます。

移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。

ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き

ウォームは、セットしやすい粗目のギザ付き、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。

ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドル

口幅目盛付き

代替品



品番 EA530B-450

コメント 違い:呼び、厚み、最大口幅など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.