品番: EA530B-450

品名: 450mm/53mm モンキーレンチ



販売価格	17,100円 (税抜)/18,810円(税込)				
カタログ価 格	17,100円(税抜)/18,810円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 13:13現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログ ページ	0497ページ				





仕様

メーカー	BAHCO(バーコ)	型番	8075
全長	455mm	呼び寸法	450mm
最大口幅	53mm	先端厚み	17.7mm
安全荷重	1663N·m	重量	1663g
材質	工具鋼		

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。

限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き

ドライブ方向に関わらず強力なジョー・グリップ面は平行になっています。

シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度をを与えます。

移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。

ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き

ウォームは、セットしやすい粗目のギザ付き、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。

ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドル

口幅目盛付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.