


品番：EA530BC-7

品名：218mm/38mm モンキーレンチ(広口/グリップ°付)



販売価格	4,590円(税抜)／5,049円(税込)		
カタログ価格	4,590円(税抜)／5,049円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/25 18:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0488ページ		



仕様

メーカー	BAHCO (バーコ)	型番	9031
呼び全長(mm)	200	最大口幅	38mm
先端厚	5mm	重量	340g
材質	特殊工具鋼		
人間工学に基づいて設計された熱可塑性エラストマーハンドルが手の圧力を均一に分散し、作業に関連する怪我のリスクを軽減			
最大に開いてもジョーが抜けません			
狭所で作業しやすい15°型			
手袋を着用したままでジョーの調整ができます。			
ゴムグリップ付で手にフィットし、滑りにくい			
口幅目盛付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.