


品番：EA530BC-9

品名：324mm/55mm モンキーレンチ(広口/グリップ°付)



販売価格	7,950円(税抜) / 8,745円(税込)		
カタログ価格	7,950円(税抜) / 8,745円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 18:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0488ページ		



仕様

メーカー	BAHCO (バーコ)	型番	9035
呼び全長(mm)	300	最大口幅	55mm
先端厚	9.5mm	重量	825g
材質	特殊工具鋼		

人間工学に基づいて設計された熱可塑性エラストマーハンドルが手の圧力を均一に分散し、作業に関連する怪我のリスクを軽減

最大に開いてもジョーが抜けません

狭所で作業しやすい15°型

手袋を着用したままでジョーの調整ができます。

ゴムグリップ付で手にフィットし、滑りにくい

口幅目盛付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.