

品番 : EA530EC-12

品名 : 300mm/60mm モンキーレンチ



販売価格	9,050円(税抜) / 9,955円(税込)		
カタログ価格	9,050円(税抜) / 9,955円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2025/12/15 00:44現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0497ページ		



先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます

仕様

呼び寸法	300mm	アゴ部分厚み	19mm
最大開口(mm)	60	重量(g)	860
全長	315mm	材質	クロムバナジウム鋼

配管、設置、自動車関連作業に最適

口幅の大きい幅広タイプ

ヘッドは角度が付けられており、効率よく作業が出来ます。

先端が薄型の為狭い個所での作業性に優れます。

ソフトグリップハンドルで掴みやすい

口幅目盛付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.