

品番：EA530GA-23

品名：200mm/30mm ワイドモンキーレンチ(軽量)



販売価格	2,340円(税抜)／2,574円(税込)		
カタログ価格	2,340円(税抜)／2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/28 21:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0489ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	MWR-200
呼び(mm)	200	全長(mm)	200
厚み(mm)	13.2	最大口幅(mm)	30
重量(g)	220	目盛表示	0～30mm
材質	工具鋼		
RoHS対応			
口幅目盛付			
ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。			
ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。			
ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。			
グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。			
ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

