品番: EA530GA-25

品名: 300mm/46mm ワイドモンキーレンチ(軽量)



販売価格	4,110円 (税抜)/ 4,521円(税込)					
カタログ価 格	4,110円(税抜)/4,521円(税込)					
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/17 06:26現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	0497ページ					



仕様

メーカー	TONE	型番	MWR-300
呼び(mm)	300	全長(mm)	300
厚み(mm)	16.5	最大口幅(mm)	46
重量(g)	580	目盛表示	0~46mm
材質	工具鋼		

RoHS対応

口幅目盛付

ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。

ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。

ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。

グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。

ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。

株式会社エスコ