


品番：EA530GA-3

品名：160mm/36mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)



販売価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
カタログ価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/14 01:17現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0489ページ		



仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	UM36SS
商品名	ポケットモンキ	用途	ボルトナットの締め付け・ゆるめ
全長	160mm	呼び全長	150mm
厚み	開口部: 7mm ウォーム部(ねじ部): 14mm	口の開き	0~36mm
ボルトナット最大寸法	M24	重量	235g
材質	特殊鋼	グリップカラー	スモーク

ポケットインの手のひらサイズ!
込み入った狭い空間での作業に最適

手のひらサイズで軽くて薄いのに、口開きはワイド

口幅目盛付

RoHS2対応品

代替品

品番	EA530GA-12A
コメント	サイズ・材質等



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.